

elma suprol special

GEBRAUCHSFERTIGE, WASSERFREIE SPÜLLÖSUNG FÜR UHREN

Beschreibung

elma suprol special ist eine wasserfreie Spüllösung zur Nachspülung für die Uhrenreinigung in Uhrenreinigungsgeräten. Rückstandsfrei werden die Reste der Reinigungslösung abgespült. Reste von *elma suprol special* verdunsten schnell. Nachfolgende Schmiermittel werden optimal von der Metalloberfläche angenommen.

elma suprol special ist sowohl Spülmittel für die nichtwässrige Reinigung als auch Wasserverdränger für die Trocknung von metallischen Präzisionsteilen. Benzenfrei und entaromatisiert.

Anwendung und Dosierung

Dosierung: pur (gebrauchsfertig). Spülzeit: ca. 3 Minuten.

In den Elma-Uhrenreinigungsgeräten *RM 90* oder *Super-Elite* erfolgt die Reinigung der Uhrwerke zunächst in *elma reinigungslösung wf* (wasserfrei). Danach wird mit der Spüllösung *elma suprol special* zweimal gespült. Ist Rückbefüllung gewünscht, wird im letzten Spülgang *elma unimix* verwendet.

Hotline Anwendungsberatung

Werktags: Tel. ++49 (0) 7731 882-287. Email: chemlab@elma-germany.com

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge

elma suprol special ist gemäß GefStoffV / EG-Richtlinien & Schweizer ChemV als Gesundheitsschädlich, Entzündlich und Umweltgefährlich (Xn, N, R65-10-51/53) eingestuft. Bitte beachten Sie die Hinweise im Sicherheitsdatenblatt, und gehen Sie sorgfältig mit den Reinigungschemikalien um.

Physikalisch-Chemische Charakterisierung

Dichte: 773 g/l, Flammpunkt: 23-25°C. Produkt ist nicht wassermischbar und schwimmt auf dem Wasser. Chlor- und Fluor-freies Lösemittelgemisch.

Entsorgung

In geeigneten Behältern der Rückgewinnung oder Entsorgung zuführen.

Empfehlung: 1. Entsorgungsweg als Benzin / Diesel / Altöl. 2. Entsorgung durch Entsorgerfachbetriebe: Abfallschlüssel: 14 06 03*, „andere Lösemittel und Lösemittelgemische“. 3. Verbrennen in geeigneter Verbrennungsanlage unter Beachtung behördlicher Vorschriften.

Nicht in die Kanalisation / Oberflächenwasser / Grundwasser gelangen lassen. Nicht in den Untergrund / Erdreich gelangen lassen. Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.

Restentleerte Verpackungen können unentgeltlich zurückgegeben werden. Fallen bei der Rücknahme Gefahrgutkosten an, so werden diese nicht übernommen.

Lieferformen, Lagerung und Transport

Gebinde: 2,5l, 10l und 25 l. Nur im dicht verschlossenen Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort, getrennt von Oxidationsmitteln, vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahren. Gebinde darf nicht mit anderen Chemikalien befüllt werden. Von Zündquellen fernhalten.

3 Jahre ab Produktionsdatum (siehe Stempelaufdruck auf dem Etikett) lagerfähig.

Das Produkt ist Gefahrgut (Klasse 3, UN 3295) gemäß GGV für alle Transportarten.

Elma Hans Schmidbauer GmbH&Co KG

Kolpingstr. 1-7, D-78224 Singen

e-mail: info@elma-germany.com

Tel.: ++49 (0) 7731 882-0

Fax: ++49 (0) 7731 882-266

www.elma-germany.com

29.01.08/ P:\Produkte\PRODInfo\Produkte\deutsch\word\IP_suprol special_D.doc

